


Garant**KNUX 160405L, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251032 HB7120-1
GTIN	4045197819857
Produktų klasė	21G

Aprašymas

KNUX 160405L HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Drožlialaužio laiptelio matmuo: 2,2 mm

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VM
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Drožlialaužio laiptelio matmuo	2,2 mm
Kietlydinys	HB7120-1
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Kampo spindulys	0,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160405L
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui