

**Garant**
**DNMG 150608, Rūšis: HB7120-1**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250660 HB7120-1
GTIN	4045197819765
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

DNMG 150608 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1  
 Drožlialaužis: VS  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min

### Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Drožlialaužis	VS
Kietlydinys	HB7120-1
Pagrindinis naudojimas	M

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui