

Garant
CNMG 120412, Rūšis: HB7120-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250324 HB7120-1
GTIN	4045197819673
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120412 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VG

 Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mm

 Pastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	VG
Kampo spindulys	1,2 mm
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm

Kietlydinys	HB7120-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui