


Garant
KNUX 160410R, Rūšis: HB7120-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251036 HB7120-1
GTIN	4045197819864
Produktų klasė	21G

Aprašymas

KNUX 160410R HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Drožlialaužio laiptelio matmuo: 2,2 mm

 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm

 Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	VM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Kampo spindulys	1 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Drožlialaužio laiptelio matmuo	2,2 mm
Kietlydinys	HB7120-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160410R
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui