

**Garant****DNMG 110404, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250752 HB7120-1
GTIN	4045197819772
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

DNMG 110404 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1  
Drožlialaužis: VM  
Tolerancija: M  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Drožlialaužis	VM
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm
Kietlydinys	HB7120-1
Pastūma $f$	0,2 - 0,5 mm/aps,

Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui