

Garant**CNMG 160608, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250334 HB7120-1
GTIN	4045197819680
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 160608 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VG

Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mmPastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7120-1
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Drožlialaužis	VG

Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui