


**Garant**
**KNUX 160410L, Rūšis: HB7120-1**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251038 HB7120-1
GTIN	4045197819871
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

KNUX 160410L HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Drožlialaužio laiptelio matmuo: 2,2 mm

 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Pastūma  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/aps,

 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	1 mm
Drožlialaužio laiptelio matmuo	2,2 mm
Pastūma $f$	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm
Kietlydinys	HB7120-1
Drožlialaužis	VM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160410L
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui