

Garant**DNMG 110408, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250754 HB7120-1
GTIN	4045197819789
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 110408 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm
Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Kietlydinys	HB7120-1
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Drožlialaužis	VM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui