

**HOLEX****Pastovus pusinis centras su kietlydinio viršūne, Morzės kūgis: 2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	323800 2
GTIN	4045197296726
Produktų klasė	32L

**Aprašymas****Modelis:**

Viršūnės kampas 60°, nušlifotas paviršius.

**Pusinis centras** su giliai įleista **kietlydinio viršūne**. Naudojant šį atraminį centrą, tekinimo peilį galima pristumti prie pat ruošinio galinio paviršiaus.

Kietlydininės centrų viršūnės yra su ženklavimo griovelio, kuris parodo maksimalią galandimo ribą.

**Aprašymas:**

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu gražtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

**Standartas:****DIN 806**

Išorinis Ø D: 18 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Kietlydinio Ø H: 7 mm

Plokštumos ilgis L<sub>1</sub>: 30 mm

Atstumas tarp plokštumos ir viršūnės b: 2 mm

**Techninis aprašymas**

Kietlydinio Ø H	7 mm
Išorinis Ø D	18 mm
Plokštumos ilgis L <sub>1</sub>	30 mm

Atstumas tarp plokštumos ir viršūnės b	2 mm
Morzės kūgis	2
Bendras ilgis L	100 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys