

**Garant****CNMG 120412, Rūšis: HB7140-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	250160 HB7140-1
GTIN	4045197820327
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

CNMG 120412 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

## Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7140-1
Drožlialaužis	VM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Kampo spindulys	1,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui