


Garant**SNMG 120412, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 251226 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197820655 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

SNMG 120412 HB7140-1 Kampe spindulys: 1,2 mm
Kietlydinys: HB7140-1
Drožlialaužis: VM
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------|
| Drožlialaužis | VM |
| Kietlydinys | HB7140-1 |
| Kampe spindulys | 1,2 mm |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 60 - 230 m/min |
| Pjūvio gylis a_p | 0,5 - 4 mm |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Pastūma f | 0,1 - 0,4 mm/aps, |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Pagrindinis naudojimas | M |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | SNMG 120412 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |