


Garant**SNMG 190616, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251336 HB7140-1
GTIN	4045197820709
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 190616 HB7140-1 Kampo spindulys: 1,6 mm
Kietlydinys: HB7140-1
Drožlialaužis: VG
Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 9 mm
Pastūma f : 0,25 - 0,8 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 210 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 210 m/min
Kampo spindulys	1,6 mm
Drožlialaužis	VG
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 9 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,25 - 0,8 mm/aps,

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7140-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 190616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui