

Garant**WNMG 060404, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251952 HB7140-1
GTIN	4045197820808
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 060404 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	VS
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	HB7140-1

Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui