

**Garant****TNMG 160408, Rūšis: HB7140-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	251544 HB7140-1
GTIN	4045197820754
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

TN. G 160408 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 5 mmPastūma  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

## Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm
Drožlialaužis	VM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma $f$	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,8 mm

Kietlydinys	HB7140-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui