

**Garant**
**WNMG 080412, Rūšis: HB7140-1**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	252210 HB7140-1
GTIN	4045197820907
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

WNMG 080412 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1  
 Drožlialaužis: VG  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 40 - 180 m/min

## Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	1,2 mm
Drožlialaužis	VG
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	40 - 180 m/min
Pastūma $f$	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	1,5 - 6 mm
Kietlydinys	HB7140-1

Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui