


Garant
KNUX 160405R, Rūšis: HB7140-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	251030 HB7140-1
GTIN	4045197820532
Produktų klasė	21G

Aprašymas

KNUX 160405R HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Drožlialaužio laiptelio matmuo: 2,2 mm

 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm

 Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Kampo spindulys	0,5 mm
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužio laiptelio matmuo	2,2 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Kietlydinys	HB7140-1
Drožlialaužis	VM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160405R
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui