

**Garant**
**CNMG 120416, Rūšis: HB7140-1**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250162 HB7140-1
GTIN	4045197820334
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 120416 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1  
 Drožlialaužis: VM  
 Tolerancija: M  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	1,6 mm

Drožlialaužis	VM
Kietlydinys	HB7140-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120416
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui