


**Garant****SNMG 120408, Rūšis: HB7120-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	251324 HB7120-1
GTIN	4045197819970
Produktų klasė	21G

### Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Pastūma $f$	0,25 - 0,8 mm/aps,
Kietlydinys	HB7120-1
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VG
Pjūvio gylis $a_p$	1,5 - 9 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui