

Garant**CC. T 09T308, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 260152 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197817204 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

CC. T 09T308 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------------|
| Pastūma f | 0,1 - 0,4 mm/aps, |
| Drožlialaužis | VM |
| Pjūvio gylis a_p | 0,2 - 4 mm |
| Kietlydinys | HB7120-1 |
| Kampo spindulys | 0,8 mm |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 80 - 260 m/min |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Pagrindinis naudojimas | M |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusias apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 09T308 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Tolerancija | M |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |