

**Garant****VNMG 160404, Rūšis: HB7120-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	251732 HB7120-1
GTIN	4045197820075
Produktų klasė	21G

### Techninis aprašymas

Drožlialaužis	VS
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Kietlydinys	HB7120-1
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,4 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui