


**Garant**
**CNMG 09T308, Rūšis: HB7140-1**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250052 HB7140-1
GTIN	4045197818652
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 09T308 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1  
 Drožlialaužis: VS  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma $f$	0,15 - 0,5 mm/aps,
Kietlydinys	HB7140-1
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2,5 mm

Drožialaužis	VS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui