

**Garant****KNUX 160410L, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251078 HB7140-1
GTIN	4045197820600
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

KNUX 160410L HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VG

Drožlialaužio laiptelio matmuo: 3,2 mm

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 6 mmPastūma  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 210 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	1 mm
Drožlialaužis	VG
Pastūma $f$	0,2 - 0,5 mm/aps,
Kietlydinys	HB7140-1
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 210 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 6 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužio laiptelio matmuo	3,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160410L
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui