

**Garant****WNMG 060408, Rūšis: HB7140-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	251954 HB7140-1
GTIN	4045197820815
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

WNMG 060408 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min

## Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7140-1
Drožlialaužis	VS
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm

Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui