

Garant
DNMG 150604, Rūšis: HB7140-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250658 HB7140-1
GTIN	4045197820440
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150604 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1
 Drožlialaužis: VS
 Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mm
 Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7140-1
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Pagrindinis naudojimas	M

Drožlialaužis	VS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui