


Garant**SNMM 150616, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251390 HB7140-1
GTIN	4045197820716
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMM 150616 HB7140-1 Kampo spindulys: 1,6 mm
Kietlydinys: HB7140-1
Drožlialaužis: VR
Pjūvio gylis a_p : 2 - 12 mm
Pastūma f : 0,4 - 1,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 40 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	40 - 180 m/min
Pjūvio gylis a_p	2 - 12 mm
Drožlialaužis	VR
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7140-1

Kampo spindulys	1,6 mm
Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMM 150616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui