


**Garant****SNMG 120404, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251142 HB7140-1
GTIN	4045197820617
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SNMG 120404 HB7140-1 Kampe spindulys: 0,4 mm  
Kietlydinys: HB7140-1  
Drožlialaužis: VS  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min

**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HB7140-1
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm
Drožlialaužis	VS
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kampe spindulys	0,4 mm

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui