

Garant**DNMG 150608, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250660 HB7140-1
GTIN	4045197820457
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150608 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1
Drožlialaužis: VS
Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Kietlydinys	HB7140-1
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Drožlialaužis	VS

Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui