

Garant**WNMG 080404, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251962 HB7120-1
GTIN	4045197820136
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 080404 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	HB7120-1
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui