


Garant**SNMG 120408, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251324 HB7140-1
GTIN	4045197820662
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 120408 HB7140-1 Kampo spindulys: 0,8 mm
Kietlydinys: HB7140-1
Drožlialaužis: VG
Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 9 mm
Pastūma f : 0,25 - 0,8 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 210 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,25 - 0,8 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 210 m/min
Drožlialaužis	VG
Kietlydinys	HB7140-1
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pjūvio gylis a_p	1,5 - 9 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui