

Garant**CNMG 160608, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250168 HB7140-1
GTIN	4045197820341
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 160608 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	HB7140-1
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Drožlialaužis	VM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui