

**Garant**
**CNMG 120404, Rūšis: HB7140-1**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250058 HB7140-1
GTIN	4045197818669
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 120404 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VS

 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm

 Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/aps,

 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Pastūma $f$	0,15 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VS

Kietlydinys	HB7140-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui