


**Garant**
**KNUX 160410R, Rūšis: HB7140-1**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	251036 HB7140-1
GTIN	4045197820556
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

KNUX 160410R HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Drožlialaužio laiptelio matmuo: 2,2 mm

 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Pastūma  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/aps,

 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

## Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm
Pastūma $f$	0,2 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužio laiptelio matmuo	2,2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Kietlydinys	HB7140-1
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	VM
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160410R
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui