

Garant**TNMG 160404, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251432 HB7120-1
GTIN	4045197820037
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Drožlialaužis	VS
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HB7120-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui