


Garant**SNMG 120412, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251326 HB7120-1
GTIN	4045197819987
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	VG
Kampo spindulys	1,2 mm
Kietlydinys	HB7120-1
Pastūma f	0,25 - 0,8 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 9 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120412

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui