

**Garant****WNMG 080408, Rūšis: HB7120-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	252070 HB7120-1
GTIN	4045197820181
Produktų klasė	21G

### Techninis aprašymas

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Drožialaužis	VM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Kietlydinys	HB7120-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui