


Garant**KNUX 160410L, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251038 HB7140-1
GTIN	4045197820563
Produktų klasė	21G

Aprašymas

KNUX 160410L HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Drožlialaužio laiptelio matmuo: 2,2 mm

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužio laiptelio matmuo	2,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Drožlialaužis	VM
Kampo spindulys	1 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7140-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160410L
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui