

Garant
CNMG 120408, Rūšis: HB7140-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250060 HB7140-1
GTIN	4045197818676
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120408 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VS

 Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2,5 mm

 Pastūma f : 0,15 - 0,5 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2,5 mm
Kietlydinys	HB7140-1
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M

Drožlialaužis	VS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui