

Garant**CNMG 120408, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250322 HB7140-1
GTIN	4045197820358
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120408 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VG

Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mmPastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 210 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 210 m/min
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Kietlydinys	HB7140-1
Drožlialaužis	VG
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm

Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui