

Garant**WNMG 080404, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251962 HB7140-1
GTIN	4045197820822
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 080404 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1
Drožlialaužis: VS
Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	VS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	HB7140-1
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm

Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui