

Garant**TNMG 160408, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251434 HB7120-1
GTIN	4045197820044
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TNMG 160408 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	VS
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7120-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui