

Garant**WNMG 080408, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251964 HB7120-1
GTIN	4045197820143
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 080408 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7120-1
Drožlialaužis	VS
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	M

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui