

Garant
CNMG 09T304, Rūšis: HB7140-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	250150 HB7140-1
GTIN	4045197818683
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CN. G 09T304 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7140-1
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Drožlialaužis	VM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui