

Garant
SNMG 120404, Rūšis: HB7140-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	251222 HB7140-1
GTIN	4045197820631
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 120404 HB7140-1 Kampe spindulys: 0,4 mm
 Kietlydinys: HB7140-1
 Drožlialaužis: VM
 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
 Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Drožlialaužis	VM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Kampe spindulys	0,4 mm

Kietlydinys	HB7140-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui