


Garant**KNUX 160405R, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251070 HB7140-1
GTIN	4045197820570
Produktų klasė	21G

Aprašymas

KNUX 160405R HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VG

Drožlialaužio laiptelio matmuo: 3,2 mm

Pjūvio gylis a_p : 1 - 6 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 210 m/min**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,5 mm
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	VG
Kietlydinys	HB7140-1
Drožlialaužio laiptelio matmuo	3,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 210 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	1 - 6 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160405R
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui