

**Garant****WNMG 080412, Rūšis: HB7120-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	252072 HB7120-1
GTIN	4045197820198
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

WNMG 080412 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

## Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	1,2 mm
Drožlialaužis	VM
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Kietlydinys	HB7120-1

Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui