

Garant**CNMG 120412, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250324 HB7140-1
GTIN	4045197820365
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120412 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VG

Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mmPastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 210 m/min**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 210 m/min
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Kietlydinys	HB7140-1
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	1,2 mm
Drožlialaužis	VG

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui