

Garant**VNMG 160408, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251734 HB7140-1
GTIN	4045197820778
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VNMG 160408 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mmPastūma f : 0,05 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7140-1
Pastūma f	0,05 - 0,4 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	VS

Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui