

Garant**WNMG 080412, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252072 HB7140-1
GTIN	4045197820884
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 080412 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mmPastūma f : 0,1 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7140-1
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	1,2 mm
Drožlialaužis	VM

Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui