

Garant**VNMG 160404, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251802 HB7120-1
GTIN	4045197820099
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7120-1
Drožlialaužis	VM
Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui