

**Garant****DNMG 150608, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250762 HB7140-1
GTIN	4045197820518
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

DN. G 150608 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1  
Drožlialaužis: VM  
Tolerancija: M  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Drožlialaužis	VM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7140-1
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma $f$	0,2 - 0,5 mm/aps,

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui